

## 外装タイルネット金属網、ガラスネット用の連結剤

# アルファレジン N-7

数秒間の紫外線照射によって急速に硬化し、接着を完了します。

長大な乾燥炉や、多量の熱エネルギーを必要としません。

作業時間の大幅な短縮、省力化が出来ます。

タイルなどの磁器、ステンレス、鉄などの金属、ガラスネットなどに対して高い接着性があります。磁器タイルと金属、ガラスネットなどとの連結ができます。

### ■ 性状

| 試験項目              | 試験方法                    | 単位    | 試験結果    |
|-------------------|-------------------------|-------|---------|
| 外観                | 目視                      |       | 淡黄色液状   |
| 粘度                | JIS K 6833 BM型回転粘度計 25℃ | mpa・s | 12000   |
| 比重                | JIS K 6833 比重カップ法 25℃   |       | 1.1     |
| 硬化時間              | 高圧水銀ランプ 100W/cm         |       | 数秒      |
| 接着性能試験<br>(Q-CAT) | 水中浸漬                    |       | 剥落なし 合格 |
|                   | 50℃熱劣化                  |       | 剥落なし 合格 |
|                   | -20℃低温劣化                |       | 剥落なし 合格 |

### ■ 硬化性

アルファレジンN-7は、高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、LEDランプなどが使用できます。

### ■ 使用上の注意

☆硬化速度は光源の種類、照射距離、照射角度等によって変化します。

☆紫外線のあたらない部分や陰になる部分は原則的に硬化しません。

☆皮膚刺激性があります。人により、皮膚に付着した場合炎症を起こすことがあります。

☆取扱い作業場には局所排気装置を設置してください。

☆製品の保管は冷暗所に保管してください。

☆異物の混入を避けるため、一度取り出し別の容器に移したものをもとの容器に戻さないようにしてください。

☆本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として、産業廃棄物認定業者に委託して処理してください。

---

アルファ化研株式会社

愛知県日進市浅田町下小深田 6-4

TEL 052-804-4878 FAX052-805-3878

<http://alpha-kaken.com/>